


PUSHBUTTON COUPLER DALI-2



LEDVANCE







	EAN	l x w x h [mm]	IP	⊖ (°C)	DALI input current
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607	50 x 43 x 15	20	-20...+50	3mA

	EAN	Control interface	!	
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607	DALI-2		0.5-1.5mm ²

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2




Mounting / Montage¹⁾




PUSHBUTTON COUPLER DALI-2




Wiring scheme / Anschluss-Schema²⁾




Test⁸⁾



Reset / Zurücksetzen⁹⁾



Identify device / Gerät identifizieren¹⁰⁾



(GB) 1) Mounting; 2) Wiring scheme; 3) white; 4) grey; 5) pink; 6) purple; 7) orange; 8) Test; 9) Reset; 10) Identify device
Technical support: www.ledvance.com

(D) 1) Montage; 2) Anschluss-Schema; 3) weiß; 4) grau; 5) rosa; 6) lila; 7) orange; 8) Test; 9) Zurücksetzen; 10) Gerät identifizieren
Technical support: www.ledvance.com

(F) 1) Montage ; 2) Schéma de raccordement ; 3) blanc ; 4) gris ; 5) rose ; 6) violet ; 7) orange ; 8) Test ; 9) Réinitialiser ; 10) Identifier le périphérique
Support technique : www.ledvance.com

(I) 1) Montaggio; 2) Schema elettrico; 3) bianco; 4) grigio; 5) rosa; 6) viola; 7) arancione; 8) Test; 9) Reset; 10) Identifica dispositivo
Supporto tecnico: www.ledvance.com

(E) 1) Montaje; 2) Esquema de conexión; 3) blanco; 4) gris; 5) rosa; 6) morado; 7) naranja; 8) Prueba; 9) Reajustar; 10) Identificar dispositivo
Asistencia técnica: www.ledvance.com

(P) 1) Montagem; 2) Esquema de ligação; 3) branco; 4) cinzento; 5) rosa; 6) roxo; 7) laranja; 8) Testar; 9) Redefinir; 10) Identificar dispositivo
Assistência técnica: www.ledvance.com

(GR) 1) Τοποθέτηση; 2) Σύστημα καλωδίωσης; 3) λευκό; 4) γκρι; 5) ροζ; 6) πορ; 7) πορτοκαλί; 8) Δοκιμή; 9) Επαναφορά; 10) Αναγνώριση συσκευής
Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

(NL) 1) Montage; 2) Bedradingsschema; 3) wit; 4) grijs; 5) roze; 6) paars; 7) oranje; 8) Test; 9) Resetten; 10) Apparaat identificeren
Technische ondersteuning: www.ledvance.com

(S) 1) Montering; 2) Ledningsschema; 3) vit; 4) grå; 5) rosa; 6) lila; 7) orange; 8) Test; 9) Återställ; 10) Identifiera enhet
Teknisk support: www.ledvance.com

(FIN) 1) Asennus; 2) Kytentäkaavio; 3) valkoinen; 4) harmaa; 5) vaaleanpunainen; 6) violetti; 7) oranssi; 8) Testi; 9) Nollaa; 10) Tunnistaa laite
Tekninen tuki: www.ledvance.com

(N) 1) Montering; 2) Kablingskjema; 3) hvit; 4) grå; 5) rosa; 6) lilla; 7) oransje; 8) Test; 9) Tilbakestill; 10) Identifiser enhet
Teknisk støtte: www.ledvance.com

(DK) 1) Montering; 2) Ledningsskema; 3) hvid; 4) grå; 5) pink; 6) lilla; 7) orange; 8) Test; 9) Nulstil; 10) Identificer enhed
Teknisk support: www.ledvance.com

(CZ) 1) Montáž; 2) Schéma zapojení; 3) bílá; 4) šedá; 5) růžová; 6) fialová; 7) oranžová; 8) Test; 9) Reset; 10) Identifikovat zařízení
Technická podpora: www.ledvance.com

(RUS) 1) Монтаж; 2) Схема подключения; 3) белый; 4) серый; 5) розовый; 6) фиолетовый; 7) оранжевый; 8) Test; 9) Сброс; 10) Определение устройства
Техническая поддержка: www.ledvance.com

(H) 1) Rögzítés; 2) Kapcsolási rajz; 3) fehér; 4) szürke; 5) rózsaszín; 6) lila; 7) narancs; 8) Teszt; 9) Visszaállítás; 10) Eszköz azonosítása
Műszaki támogatás: www.ledvance.com

(PL) 1) Montaż; 2) Schemat okablowania; 3) biały; 4) szary; 5) różowy; 6) fioletowy; 7) pomarańczowy; 8) Test; 9) Zresetuj; 10) Identyfikacja urządzenia
Pomoc techniczna: www.ledvance.com

(SK) 1) Montáž; 2) Schéma zapojenia; 3) biela; 4) sivá; 5) ružová; 6) fialová; 7) oranžová; 8) Test; 9) Resetovanie; 10) Identifikovať zariadenie
Technická podpora: www.ledvance.com

(SI) 1) Namestitve; 2) Shema ožičenja; 3) bela; 4) siva; 5) rožnata; 6) vijolična; 7) oranžna; 8) Preskus; 9) Ponastavitev; 10) Prepoznavanje naprave
Tehnična podpora: www.ledvance.com

(TR) 1) Montaj; 2) Bağlantı şeması; 3) beyaz; 4) gri; 5) pembe; 6) mor; 7) turuncu; 8) Test; 9) Sıfırlama; 10) Cihazı tanımlama
Teknik destek: www.ledvance.com

(HR) 1) Montaža; 2) Shema ožičenja; 3) bijela; 4) siva; 5) ružičasta; 6) ljubičasta; 7) narančasta; 8) Test; 9) Resetiranje; 10) Identificiraj uređaj
Tehnička podrška: www.ledvance.com

(RO) 1) Montare; 2) Schema de cablare; 3) alb; 4) gri; 5) roz; 6) violet; 7) portocaliu; 8) Test; 9) Resetati; 10) Identificați dispozitivul
Suport tehnic: www.ledvance.com

(BG) 1) Монтаж; 2) Схема на окабеляване; 3) бяло; 4) сиво; 5) розово; 6) лилаво; 7) оранжево; 8) Тест; 9) Нулиране; 10) Идентифициране на устройството
Техническа поддръжка: www.ledvance.com

(EST) 1) Paigaldamine; 2) Juhtmestiku skeem; 3) valge; 4) hall; 5) roosa; 6) lilla; 7) oranž; 8) Test; 9) Lähtesta; 10) Tuvasta seade
Tehniline tugi: www.ledvance.com


(LT) 1) Montavimas; 2) Laidų schema; 3) balta; 4) pilka; 5) rožinė; 6) violetinė; 7) oranžinė; 8) Išbandymas; 9) Gražinti gamyklinius nustatymus; 10) Identifikuoti įrenginį
Techninė pagalba: www.ledvance.com

(LV) 1) Montāža; 2) Elektroinstalācijas shēma; 3) balta; 4) pelēka; 5) rozā; 6) violeta; 7) oranž; 8) Tests; 9) Atiestatīt; 10) Identificēt ierīci
Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

(SRB) 1) Montaža; 2) Šema ožičenja; 3) bela; 4) siva; 5) pink; 6) ljubičasta; 7) narandžasta; 8) Test; 9) Resetovanje; 10) Identifikuj uređaj
Tehnička podrška: www.ledvance.com

(UA) 1) Монтuвання; 2) Монтuвальна схема; 3) білий; 4) сірий; 5) рожевий; 6) фіолетовий; 7) оранжевий; 8) Test; 9) Ідентифікувати пристрій; 10) Ідентифікувати пристрій
Технічна підтримка: www.ledvance.com

(KZ) 1) Монтаждау; 2) Қосылу схемасы; 3) ақ; 4) сұр; 5) қызғылт; 6) қан-қызыл; 7) қызғылт-сары; 8) Тексеру; 9) Қалпына келтіру; 10) Құрылығны анықтау
Техникалық қолдау: www.ledvance.com



C10449057
G11192844
29.07.24

LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom